

Garant

Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, HSS, Lungime L / dinți per inch: 550/8



Date comandă

Numărul de comandă	171150 550/8
GTIN	4045197095275
Clasa articolului	11R

Descriere

Execuție:

GARANT – Pânză de debitat din oțel rapid ultraperformant aliat cu molibden **HSS (DMo5)**. Se obțin **performanțe de tăiere deosebit de înalte** datorită menținerii unei dunități ridicate și a tenacității deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare și o durabilitate ridicată. Ceaprazuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Notă:

Special pentru mașinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).

Important: Respectați obligatoriu indicațiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.

Dantură: normal

Lățime: 45 mm

Grosime: 2,25 mm

Ø orificiului de prindere: 10,5 mm

Descriere tehnică

Ø orificiului de prindere	10,5 mm
Lățime	45 mm
Dinți per inch	8
Lungime L	550 mm
Grosime	2,25 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		