

Garant
Freză toroidală din carbură TPC, neacoperită, Ø h6 DC / R1: 8/0,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	206210 8/0,5
GTIN	4045197811837
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Așchiere cu detalonare excentrică și lustruire prin șlefuire suplimentară în canalele pentru așchii pentru **evacuarea excelentă a așchiilor** la materiale pe bază de aluminiu ce produc așchii lungi.

Cu sfărâmător de așchii dublu pentru formare exemplară a așchiilor.

Aplicație:

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)** - Se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generație.

Notă:

$a_{e\ max} = 0,12 \times D$ pentru prelucrare TPC.

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

Descriere tehnică

Raza la colț R_1	0,5 mm
Lungimea tăișului L_c	33 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăișului D_c	8 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	40 mm
Forma cozii	HA
Lungimea totală L	80 mm
Ø de degajare D_1	7,4 mm
Ø cozii D_s	8 mm

Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în aluminiu cu așchii scurte	0,045 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	45 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	W
Toleranță \varnothing nominal	h6
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Direcția de așchiere	orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,12×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză toroidală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	130 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	85 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	125 m/min	N
PE-HD	recomandat	90 m/min	N
PA 66	recomandat	100 m/min	N
PEEK	recomandat	80 m/min	N
PF 31	recomandat	70 m/min	N

Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Cu	recomandat	80 m/min	N
CuZn	recomandat	100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat în anumite condiții		
Aer	recomandat în anumite condiții		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB