



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă Dynafile®, Tip: 15006



Date comandă

Numărul de comandă	079551 15006
GTIN	616026150065
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Aparate cu utilizare multiplă cu **ghidaj reglabil al benzii de șlefuit** și **brațul de contact înlocuibil** asigură prelucrarea pe suprafețe laterale. Protecția din material compozit ce acoperă banda de șlefuit permite înlocuirea **rapidă și simplă a acesteia**. **Răcirea benzii** datorită aerului evacuat crește durabilitatea acesteia. Mâner reglabil. **Set Mini-Dynafile®II**, mașină de șlefuit ușor de mânuit cu formă compactă și flexibilă. Cap de șlefuire reglabil. Ideal pentru lucrul în spații înguste. Dimensiunea benzii de șlefuit 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Aplicație:

Pentru șlefuire, debavurare, suprapunere, finisare și polizare, ideal și pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare. **Mini-Dynafile®II**, 3 brațe de contact, set bandă de șlefuit, geantă de transport.

Notă:

Alte modele ale brațului de contact pentru Dynafile® la cerere sau în eShop-ul nostru.

Descriere tehnică

Greutate	0,8 kg
Seria	Mini-Dynafile II
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Lățimea benzii	3–4; 6; 13; mm
Lungimea benzii	305 mm

Putere de ieșire	295 W
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Debit maxim de aer necesar	564 l/min
Denumirea producătorului	Set Mini-Dynafite II
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Polizor cu bandă

Accesorii

Braț de contact pentru mini-Dynafite® II Tip 15026	079562 15026
Braț de contact pentru mini-Dynafite® II Tip 15030	079562 15030
Braț de contact pentru mini-Dynafite® II Tip 15028	079562 15028