



## Menghină staționară pentru mașini, Tip: 150I



### Date comandă

Numărul de comandă	362175 150I
GTIN	4062406384098
Clasa articolului	32P

### Descriere

#### Execuție:

Corp robust din fontă, șine de ghidare și suprafață călită de bază. Orificii de curățare în corpul de bază pentru o bună evacuare a așchiilor. Ridicare redusă a componentelor datorită aplicării de forțe speciale în bacul mobil.

#### Aplicație:

Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

#### Livrare:

Incl. 2× bac detașabil, 2× bac de protecție Cod 362181 și 1× manivelă manuală.

#### Accesorii opționale:

Bacuri de protecție Cod 362177 – 362183, manivelă Cod 362190, set de piese de schimb Cod 362199. Fixare cu șuruburi pentru canale Cod 375300 și aliniere cu piulițe T Cod 375365.

#### Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci. Versiune imperială – șuruburi și filet cu model imperial, hexagon de acționare = deschidere SW 3/4 inch.

### Descriere tehnică

Forța de strângere	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Tip	inch
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	NC-HOLEX

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Lungimea corpului de bază a	427 mm
Înălțimea bacurilor C	44,5 mm
Lățimea corpului de bază B	186 mm
Lățimea bacului A	151 mm
Gamă de prindere b	0 - 232 mm
Distanță orificii f	98,4 mm
Deschiderea cheii SW	3/4 inch
Înălțime corp de bază c +/- 0,012	73 mm
Reglare rapidă	nu
Bacuri înlocuibile	da
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Bac de protecție Standard Tip 150	362181 150
Set piese de schimb 9 buc. Tip 9	362199 9