

**Garant****Suport de plăcuțe Medium-Plus Pentru canelare radială, pe dreapta, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274104 3
GTIN	4062406384333
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275021 – 275048.

**Aplicație:**

În combinație cu suportul de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3 mm
Adâncime maximă de retezare $t_{max}$	30 mm
Lungimea totală L	82 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

