

**Garant****Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială, pe stânga, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274106 4
GTIN	4062406384364
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Suport Cod 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Aplicație:**

În combinație cu suportul de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	4 mm
Adâncime maximă de retezare $t_{max}$	32 mm
Lungimea totală L	84 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

