

Garant**Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială, pe stânga, Lățime de canelare w: 5/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274110 5/6
GTIN	4062406384418
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275021 – 275048.

Aplicație:

În combinație cu suportul de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5; 6 mm
Adâncime maximă de retezare t_{max}	25 mm
Lungimea totală L	77 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

