

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty Pentru canelare radială, pe dreapta, Lățime de canelare w: 5/6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274118 5/6    |
| GTIN               | 4062406384425 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere****Execuție:**

Suport Cod 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Aplicație:**

În combinație cu suportul de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

**Descriere tehnică**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Adâncime maximă de retezare $t_{max}$ | 40 mm                |
| Lățime de canelare w                  | 5; 6 mm              |
| Lungimea totală L                     | 122 mm               |
| Tip de utilizare                      | pe dreapta           |
| Răcire interioară                     | nu                   |
| Cheie pentru sistem                   | da                   |
| Este posibilă canelarea axială        | nu                   |
| Tip produs                            | Lamă pentru retezare |

