

Garant**Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială, pe stânga, Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274120 8
GTIN	4062406384456
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Suport Cod 273893 – 273894; 319133 20/50.

Aplicație:

În combinație cu suportul de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de retezare t_{max}	50 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Lungimea totală L	132 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

