

Garant**Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus Pentru canelare radială, pe stânga, Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274126 8
GTIN	4062406384470
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Suport Cod 273893 – 273894; 319133 20/50.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274006.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de retezare t_{max}	120 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Lungimea totală L	242 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

