

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus Pentru canelare radială, pe dreapta,  
Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274128 8
GTIN	4062406384487
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Suport Cod 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Aplicație:**

În combinație suport de prindere Cod 274006.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj Cod 279940 trebuie comandată separat.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de retezare $t_{max}$	100 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Lungimea totală L	222 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

