

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255120 16
GTIN	4062406383084
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104..
Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Mărime coadă	16 mm
Piese de schimb	259981 7
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

## Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 7

259981 7