

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255120 25
GTIN	4062406383107
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Piese de schimb	259981 9
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 9

259981 9