

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255120 20
GTIN	4062406383091
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	28 mm
Piese de schimb	259981 8
Cod ISO Suport	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Standard de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 8

259981 8