

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255121 20
GTIN	4062406384623
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Piese de schimb	259981 8
Lungime cap L ₁	28 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Standard de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 9

259981 9