

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265131 10
GTIN	4062406384654
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	10 mm
Lungime cap L ₁	13 mm
Lungime cap L ₁	21 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Piese de schimb	269981 6
Mărime coadă	10 mm
Lungimea totală L	70 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Standard	DIN ISO 5610

Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 6	269981 6
---	----------