

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255121 25
GTIN	4062406384630
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Lungimea totală L	150 mm
Piese de schimb	259981 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 9

259981 9