

**Garant****Set de lamatoare în cutie de 6 piese, Tip: K****Date comandă**

Numărul de comandă	156420 K
GTIN	4045197087997
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Set de lamatoare uzuale **recomandate pentru șuruburile M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Lamator 156220 **K** = gaură de centrare

**Conținut:**

Diametrul teșitorului ( $\emptyset \times \emptyset$  pinilor): Câte 1 buc. Ref. 6,5x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Tip	K
Strat de acoperire	neacoperit
Unghiul la vârf	180 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 373
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9

## Fișă de date

Răcire interioară	nu
Tip produs	Lamatoare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Lamator conform DIN pentru gaură de centrare Ø teșitor D1 × Ø pin D2 11X5 mm	156220 11X5