

Honeywell
MILLER**Ham de siguranță H500 IS5, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	098183 2
GTIN	3660681064820
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Ham de siguranță elastic prins în două puncte DuraFlex®, confecționat din material moale. Complet ajustabil, blocare automată rapidă. Cu **puncte de fixare** pentru scule.

Noul ham de siguranță H500 se distinge printr-un capitonaj cu design anatomic și ergonomic, care lasă aerul să circule. Libertatea mare de mișcare și numeroasele funcții inteligente sporesc **pe termen lung starea de bine** purtătorului. Până la 140 kg. **Ham de siguranță H500 IS5** – închidere la piept: Clemă automată. Cataramă la picioare: Cataramă cu înclichetare. Ochet frontal 2 x bridă chingă (sternal).

Standard:

EN 361

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Ham de siguranță H500 - IS5 MB 2LO
Dimensiune producător	2
Greutate	1,17 kg
Tip produs	Ham de siguranță

