

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea a_p de 2,5 mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 10T3MOT
Categorie	HB7635
Avans f_z per dinte	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		