

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7635, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Clasa articolului	21A

## Descriere

### Execuție:

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

### Notă:

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$  mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea  $a_p$  de 2,5 mm.

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKT 10T3MOT

Tip: UNI

## Descriere tehnică

Tip	UNI
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 10T3MOT
Categorie	HB7635
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		