



Pânză bandă pentru metale RRR Plus, 30 m, Lățime mm / dinți per inch: 6/6H



Date comandă

Numărul de comandă	172000 6/6H
GTIN	4045197253293
Clasa articolului	16F

Descriere

Execuție:

Dantură normală – Pas constant cu **unghi de așchiere 0°**, nesudată în carcasă din plastic. **RRR-Plus** din oțel aliat pentru scule, role de câte 30 m.

Aplicație:

Ideal pentru secțiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

Notă:

- **Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantură: normal

Unghi de așchiere: 10 grad

Dantură: normal

Unghi de așchiere: 10 grad

Grosime: 0,65 mm

Descriere tehnică

Lățime	6 mm
Unghi de așchiere	10 grad

Grosime	0,65 mm
Dantură	normal
Caracteristici nume produs	30 m
Lungime	30 m
Tip produs	Pânză bandă pentru metale

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		