

## Suport de perete pentru chingi, din metal, inclusiv chingi negru, Tip: Y/B



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 994325 Y/B    |
| GTIN               | 4251021114320 |
| Clasa articolului  | 99T           |

### Descriere

#### Execuție:

Suportul de perete pentru chingi este confecționat din metal vopsit. Montare pe perete prin înșurubare, fără material de fixare. 2 prinderi laterale pentru capetele chingilor.

#### Aplicație:

Pentru utilizare în interior și exterior.

#### Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.

Înălțime: 120 mm

Lățime: 100 mm

Adâncime: 75 mm

Lungimea curelei: 4000 mm

Lățime centură: 50 mm

Culoarea benzii: galben / negru

### Descriere tehnică

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Lungimea curelei | 4000 mm        |
| Înălțime         | 120 mm         |
| Lățime centură   | 50 mm          |
| Greutate         | 0,7 kg         |
| Culoarea benzii  | galben / negru |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Adâncime                 | 75 mm                            |
| Lățime                   | 100 mm                           |
| Denumirea producătorului | Montaj pe perete RS-GUIDESYSTEMS |
| Tip produs               | Suport bandă de delimitare       |