

Suport de perete pentru chingi, din metal, inclusiv chingi negru, Tip: R/W**Date comandă**

Numărul de comandă	994325 R/W
GTIN	4251021114306
Clasa articolului	99T

Descriere**Execuție:**

Suportul de perete pentru chingi este confecționat din metal vopsit. Montare pe perete prin înșurubare, fără material de fixare. 2 prinderi laterale pentru capetele chingilor.

Aplicație:

Pentru utilizare în interior și exterior.

Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.

Înălțime: 120 mm

Lățime: 100 mm

Adâncime: 75 mm

Lungimea curelei: 4000 mm

Lățime centură: 50 mm

Culoarea benzii: roșu / alb

Descriere tehnică

Greutate	0,7 kg
Înălțime	120 mm
Lățime centură	50 mm
Culoarea benzii	roșu / alb
Lungimea curelei	4000 mm

Adâncime	75 mm
Lățime	100 mm
Denumirea producătorului	Montaj pe perete RS-GUIDESYSTEMS
Tip produs	Suport bandă de delimitare