



Pânză bandă pentru metale RRR Plus, 30 m, Lățime mm / dinți per inch: 6/8



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 172000 6/8 |
| GTIN | 4045197253309 |
| Clasa articolului | 16F |

Descriere

Execuție:

Dantură normală – Pas constant cu **unghi de așchiere 0°**, nesudată în carcasă din plastic. **RRR-Plus** din oțel aliat pentru scule, role de câte 30 m.

Aplicație:

Ideal pentru secțiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

Notă:

- **Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantură: normal

Unghi de așchiere: 0 grad

Dantură: normal

Unghi de așchiere: 0 grad

Grosime: 0,65 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------|
| Lățime | 6 mm |
| Unghi de așchiere | 0 grad |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Grosime | 0,65 mm |
| Dantură | normal |
| Caracteristici nume produs | 30 m |
| Lungime | 30 m |
| Tip produs | Pânză bandă pentru metale |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 85 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 65 m/min | P |
| GG(G) | recomandat | 40 m/min | K |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |