

**Regulator de presiune 0,5 – 10 bar, Ø filet interior: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind elementele de cuplare.

**Unitate de întreținere** în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

**Avantaj:**

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

**Aplicație:**

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

**Descriere tehnică**

Ø filet interior	3/8 inch
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	1150 l/min
Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	183 mm

Înălțimea (H)	196 mm
Tip produs	Regulator de presiune