

**Garant****Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268404 18
GTIN	4062406392482
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Lungime utilă L <sub>1</sub>	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 09..
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Lungimea totală L	135 mm
Serie	”4 în 1”
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 43	269028 43
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 44	269028 44