

**Garant****Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe dreapta, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268404 25
GTIN	4062406392499
Clasa articolului	21K

**Descriere****Execuție:**

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø nominal D	25 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	37,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 13..
Lungimea totală L	180 mm
Serie	”4 în 1”
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară

da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară