

Garant**XNEX 080608, HB7525, Tip: ST900**

Date comandă

Numărul de comandă	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p \text{ max}}: 4 \text{ mm}$

Avans f_z per dinte: 0,18 mm

Grosimea plăcuței S: 6.35 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,18 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip	ST900
Grosimea plăcuței S	6.35 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608

Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	335 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		