


Garant**XNEX 080608, HB735, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p \text{ max}}: 4 \text{ mm}$

Grosimea plăcuței S: 6.35 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Tip	UNI
Grosimea plăcuței S	6.35 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		