


Garant
XNEX 080608, HB7515, Tip: ST1400


Date comandă

Numărul de comandă	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p \text{ max}}: 4 \text{ mm}$

Avans f_z per dinte: 0,21 mm

Grosimea plăcuței S: 6.35 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,21 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	6.35 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608

Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Strat de acoperire	CVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		