


Garant**XNEX 080608, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,13 mm
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	6.35 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		