

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe dreapta, Ø DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268408 18
GTIN	4062406392628
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică **cu manșon**.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Ø nominal D	18 mm
Lungimea cozii L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 09..
Ø cozii D _s	25 mm
Lungime utilă L ₁	40,5 mm

Lungime activă L _A	53 mm
Serie	"4 în 1"
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 43	269028 43
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 44	269028 44