

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 2,25×D, pe stânga, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268409 25
GTIN	4062406392659
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică **cu manșon**.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Ø nominal D	25 mm
Lungimea cozii L _s	60 mm
Lungime utilă L ₁	56 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 13..

Lungime activă L _A	73 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 45	269028 45
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 43	269028 43