

**Garant****ZCMX 130408, Categorie: HBZ035**

### Date comandă

Numărul de comandă	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Execuție:**

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Strat de acoperire	PVD
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130408

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 190 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	HBZ035
Avans $f$ strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire