

HOLEX**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Freze unghiulare robuste cu locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru condiții de prelucrare stabile.

În combinație cu plăcuță amovibilă 215117 UNI, se folosește ca **freză pentru avansuri foarte mari**.

Aplicație:

Cu plăcuțe bilaterale cu 3 tășuri XNEX0806.. sau plăcuțe cu latură cu 3 tășuri XNEX0806.. **Avans mare**

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	4 mm
Număr de dinți Z	4

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 0806..
Ø tăişului D _c	40 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc Tip 1	219798 1
---	----------