

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 50mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085915 50
GTIN	5012095029953
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime cu filet	22 mm
Filet	M6 mm
Bucșă filetată	da
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Înălțime	10 mm
Ø	50 mm
Greutate	110 g
Forță de fixare nominală	220 N

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M6	085921 M6
---	-----------