

**Suport pentru sistemul modular de lamare, Dimensiune / Ref. coadă: 1/12****Date comandă**

Numărul de comandă	156720 1/12
GTIN	4033591011472
Clasa articolului	16C

Descriere**Execuție:**

Numai 4 mărimi de suport acoperă un domeniu de la 5 mm până la 66 mm (dimensiunile de până la 85 mm se pot livra la cerere). Lamatoarele și vârfurile de ghidare se pot **combina aleatoriu** în cadrul unei **mărimi**, iar vârful de ghidare poate fi înlocuit fără îndepărtarea lamatorului.

Călit și rectificat. Lamatorul și vârful sunt fixați cu câte un șurub, iar lamatorul este asigurat suplimentar cu un știft contra răsucirii.

Aplicație:

Pentru lamatoare conform DIN, precum și pentru combinațiile corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul DIN. **Pentru găurile străpunse în trepte** se pot livra la cerere vârfuri de ghidare cu 2 lungimi, astfel încât aceste găuri să poată fi prelucrate fără găurire prealabilă.

Notă:

Adâncitor cu cep de ghidare **acoperit cu TiN** este disponibil la cerere. Special pentru prelucrarea fontei cenușii, a alamei și a oțelurilor crom-nichel este disponibilă **execuția din carbură**.

Interval de lamare: 14 - 27,5 mm

Ø găurii H7: 14 mm

Lungimea găurii: 20 mm

Ø exterior: 24 mm

Lungime a: 55 mm

Descriere tehnică

Lungimea găurii	20 mm
Lungime a	55 mm

Interval de lamare	14 - 27,5 mm
Ø găurii H7	14 mm
Ø exterior	24 mm
Tip produs	Suport