

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze unghiulare robuste cu locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru condiții de prelucrare stabile.

În combinație cu plăcuță amovibilă 215117 UNI, se folosește ca **freză pentru avansuri foarte mari**.

Aplicație:

Cu plăcuțe bilaterale cu 3 tășuri XNEX0806.. sau plăcuțe cu latură cu 3 tășuri XNEX0806.. **Avans mare**

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 0806..
Număr de dinți Z	5
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø tăişului D_c	50 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	4 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc Tip 1	219798 1
---	----------