

Garant**DNMG 110408, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110408 HB730-1 Categorie: HB730-1

Sfârâmător de aşchii: XUM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mmAvans f : 0,2 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB730-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Rază la colț	0,4 mm

Sfârâmător de așchii	XUM
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	Nano-PVD
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire