



## Suport pentru randalinare dreapta, Mărime coadă: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290000 10
GTIN	4030741659638
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

#### Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfulor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

**Click-Pin:** Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

### Descriere tehnică

Lățime coadă	10 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Știft de rulare	299910 1
Pentru $\varnothing$ moletă $d_1$	10 mm
Pentru $\varnothing$ moletă $d_1$	15 mm
Pentru $\varnothing$ gaură moletă $d_2$	4 mm
Înălțime coadă	10 mm
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA

Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

---

## Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 1	299910 1
--	----------