



Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290080 10 |
| GTIN | 4030741660924 |
| Clasa articolului | 29H |

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfurilor

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Pentru \varnothing gaură moletă d_2 | 6 mm |
| Lățime coadă | 10 mm |
| Pentru \varnothing de reducere a moletei d_3 | 11 mm |
| Disc de rulare | 299927 1 |
| Bolțuri de legătură | 299925 1 |
| Pentru lățime moletă b | 6 mm |
| Gamă de fixare | 3 - 50 mm |
| Pentru \varnothing moletă d_1 | 15 mm |
| Înălțime coadă | 10 mm |
| Pentru profil randalinat | RAA 1×AA |
| Tip produs | Sculă de randalinat |

Accesorii

| | |
|---------------------------|----------|
| Disc de rulare Tip 1 | 299927 1 |
| Bolțuri de legătură Tip 1 | 299925 1 |