



Set de suporturi pentru randalinare ECO, Tip: 20



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290050 20 |
| GTIN | 4030741881206 |
| Clasa articolului | 29H |

Descriere

Conținut:

Câte 1 suport Eco pentru randalinare Cod 290036 și Cod 290041: Ref. 20

3 buc. randaline Cod 290161: Ref. 20×8/0,8

2 buc. randalină Cod 290161: Ref. 20×8/1,0

Câte 1 randalină Cod 290176 și Cod 290181: Ref. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,2

2 buc. știft de rulare Cod 299911: Ref. 3

1 buc. știft de rulare Cod 299911: Ref. 7

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Direcție de tăiere | Stânga și dreapta |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30° |
| Pentru profil randalinat | RAA 1×AA |
| Pentru profil randalinat | RGE45° BL/BR45° |
| Pentru profil randalinat | RBR 1×BL |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30° |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Pentru profil randalinat | RAA 2×AA |
| Pentru profil randalinat | RBL 1×BR |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30° |
| Tip produs | Sculă de randalinat |