



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16Xmm



Date comandă

Numărul de comandă	290210 16X
GTIN	4030741834493
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din carbură pentru sporirea rezistenței la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Avantaj:

- **Vibrații reduse**
- **Scala de reglare și axul sincron pentru reglarea \varnothing piesei.**
- **Timp de reglare redus și astfel și costuri reduse ale piesei.**
- **Corectarea unghiului de așezare a randalinelor.**
- **Rezistență ridicată la uzură datorită suprafeței cu călire specială.**
- **Pentru viteze mai mari de alimentare și de așchiere.**

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	6 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	25 mm
Lățime coadă	16 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	8 mm
Înălțime coadă	16 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 1

Gamă de fixare	10 - 250 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucă din carbură, șaiă de acoperire, șurub Tip 1	299920 1
---	----------