



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290210 10 |
| GTIN | 4030741409486 |
| Clasa articolului | 29H |

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din carbură pentru sporirea rezistenței la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Avantaj:

- **Vibrații reduse**
- **Scala de reglare și axul sincron pentru reglarea \varnothing piesei.**
- **Timp de reglare redus și astfel și costuri reduse ale piesei.**
- **Corectarea unghiului de așezare a randalinelor.**
- **Rezistență ridicată la uzură datorită suprafeței cu călire specială.**
- **Pentru viteze mai mari de alimentare și de așchiere.**

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------|
| Înălțime coadă | 10 mm |
| Lățime coadă | 10 mm |
| Pentru \varnothing moletă d_1 | 15 mm |
| Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub | 299920 5 |
| Pentru lățime moletă b | 4 mm |
| Gamă de fixare | 3 - 50 mm |
| Pentru \varnothing gaură moletă d_2 | 8 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Direcție de tăiere | Stânga și dreapta |
| Pentru profil randalinat | RGE30° 2×AA |
| Pentru profil randalinat | RGE45° BL/BR15° |
| Tip produs | Sculă de randalinat |

Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucă din carbură, șabă de acoperire, șurub Tip 5

299920 5