



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	290090 10
GTIN	4030741688065
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

Înălțime coadă	10 mm
Pentru \varnothing de reducere a moletii d_3	11 mm
Bolțuri de legătură	299925 1
Gamă de fixare	3 - 40 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Lățime coadă	12 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm

Disc de rulare	299927 1
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Bolțuri de legătură Tip 1	299925 1
Disc de rulare Tip 1	299927 1