



## ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290036 25
GTIN	4030741881145
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Utilizare convențională.

#### Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

### Descriere tehnică

Știft de rulare	299911 7
Lățime coadă	25 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	20; 25 mm
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	6 mm
Gamă de fixare	8 - 200 mm
Înălțime coadă	20 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°

Tip produs

Sculă de randalinat

---

**Accesorii**

Știft de rulare HSSHSS Tip 1

299911 1