



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290041 20
GTIN	4030741707025
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Descriere tehnică

Știft de rulare	299911 3
Gamă de fixare	10 - 110 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Înălțime coadă	20 mm
Lățime coadă	20 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Pentru Ø moletă d ₁	20 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL

Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 20	290050 20
--	-----------