

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, pentru materiale feroase, KW,
Lungimea totală: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726742 135
GTIN	4062406395032
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Clești profesionali cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Descriere tehnică

Lungimea de tăiere	8 mm
Lungimea totală	135 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	2 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel carbon (C70)
Suprafață	fosfatat anti-reflexie

Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere