

**Garant**

**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, special pentru sârme dure, KW,  
Lungimea totală: 135mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	726762 135
GTIN	4062406395049
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Clești profesionali cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

**Material:**

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatare fără reflexie.

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	13 mm
Lungimea de tăiere	12 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	1,3 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	0,4 mm
Lungimea totală	135 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel carbon (C70)

Suprafață	fosfatat anti-reflexie
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere